

Hoja de características del producto

Especificaciones



Detector de movimiento Argus
360° Radio de alcance de 4 m
empotrable en techo.

CCT56P001

Principal

Gama De Producto	ARGUS detector de movimiento
Gama	ARGOS
Tipo De Producto O Componente	Detector de movimiento
Tipo De Carga	Lámpara incandescente: 1000 W, AC Lámpara halógena: 1000 W, AC Lámparas halógenas de baja tensión con transformador de bobina: 500 VA Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico: 250 VA Tubo fluoescente: 200 VA, AC Lámpara fluoescente compacta: 3 x 23 W, AC Capacitivo : 6 A, 21 µF, AC Capacitivo : 10 A, 14 µF, AC
Color	Blanco
Tipo De Paquete	Caja

Complementario

[Ue] Tensión Nominal De Empleo	220...240 V
Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Operación	220...240 V
Corriente De Salida	10 A
Tipo De Ajuste	Sensibilidad a la luz ajustable Ajuste de tiempo
Temporizado	5 s...10 min
Ajuste De Intensidad De Luz	5...2000 lux
Ángulo De Detección Horizontal	0...360 °
Detection Range	Radio, estado 1 3,9 m
Material	ABS + PC mate
Montaje Del Dispositivo	Techo
Alto Montaje	3 m

Entorno

Condiciones De Uso	Sólo para uso interior
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	13,100 cm
Paquete 1 Longitud	12,500 cm
Paquete 1 Peso	281,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	14,400 cm
Paquete 2 Ancho	27,000 cm
Paquete 2 Longitud	38,900 cm
Paquete 2 Peso	3,658 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,671 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil