

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack tipo VDA 24U W800D1000 Bastidor fijo 19 Puerta acristalada R7035

NSYVDA24U810B

Principal

Gama	Actassi
Nombre Del Producto	Actassi VDC
Tipo De Producto O Componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo De Envolvente	Network Cabinet
Support Equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front Face	Puerta transparente
Tipo De Puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad Para Funcionamiento	Lateral Parte superior Parte frontal Parte trasera
Piezas Extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Composición Del Dispositivo	1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación
Load Rating	400 kg estático 250 kg dinámico
Back Face	Panel
Side Face	Panel
Número De Corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Installation Mode	De suelo

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel
Acabado De La Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	800 mm
Altura	1200 mm
Profundidad	1000 mm
Peso Del Producto	87 kg
Número De Unidades De Bastidor	24U
País Objetivo	Europe

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	132,0 cm
Paquete 1 Ancho	85,0 cm
Paquete 1 Longitud	105,0 cm
Paquete 1 Peso	87,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	1
Paquete 2 Altura	132,0 cm
Paquete 2 Ancho	85,0 cm
Paquete 2 Longitud	105,0 cm
Paquete 2 Peso	87,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas