

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System +, Centralización Empotrar 2 x 10 módulos Blanco

NU171020

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Lámpara de trabajo
Número De Módulos	2 x 10 modules
Posición De Montaje	Horizontal
Modo De Fijación	Garras Incorporación

Complementario

Equipo Suministrado	Marco de cubierta Fijación del marco
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Entrada De Cable	4 fondo cable entries 50 x 35 mm 25 mm 8 knock-outs 20 mm 8 knock-outs 25 mm 4 fondo cable entries 50 x 35 mm 20 mm
Resistencia Al Fuego	850 °C, tiempo de extinción <30 s
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio PC: caja ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta PC: transformador
Tratamiento De Superficie	Antibacteriano
Profundidad	62 mm
Ancho	300 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	0,594 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
------------------------	------

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	17,9 cm
Paquete 1 Longitud	31,4 cm
Paquete 1 Peso	776 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	7,76 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	42,66 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas