

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Repetidor Wifi

NU360518



Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Fuente de alimentación del repetidor inalámbrico
Aplicación del dispositivo	Repeater ((*))
Montaje del dispositivo	Montaje en pared

Complementario

Protocolo del puerto de comunicación	IEEE 802.11 b/g/n
Velocidad de transmisión	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Cifrado de seguridad de red	WPA2-PSK
Accionador	Botón pulsador
Intercambiar aplicación	Interruptor encendido/apagado
Tipo de control	Botón ON/OFF
Tipo de conexión integrada	Wi-Fi
Modo de fijación	Soporte enganchable
Tono de color	Inserto, estado 1 blanco
Altura	45 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	39 mm
Peso del producto	0,53 kg
Segmento de mercado	Residencial
Canal destino	Profesional
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Normas	IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	107 g
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Peso del paquete 2	6,956 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Peso	119,856 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	2
---------------------	---