

# Hoja de características del producto

## Características

# XZCP1041L5

"Conector hembra acodado, precableado, de 4 pines y m8 - cable de 5 m"



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Cabling components
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

### Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo M8, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	5 m
Diámetro exterior del cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] Tensión nominal de empleo	60 V AC 75 V DC
[In] Corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0,18 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP67 IP65 IP69K
------------------------	-----------------------

Certificaciones de producto	CULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	154 g
Paquete 1 Altura	3,8 cm
Paquete 1 ancho	24,6 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	154 g
Paquete 2 Altura	3,8 cm
Ancho del paquete 2	24,6 cm
Longitud del paquete 2	26,5 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Peso	3,43 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------