



Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuotenimi	Linergy FC
Sarjan soveltuvuus	Prisma P
Tuote tai komponentti tyyppi	Laitteen syöttäjä
Lisävarusteen / erillisosan luokka	Liitäntä lisävaruste
Laitteiden määrä	4 (3P)
Toimitettu laitteisto	Esivalmistettu joustava liitos Linergy virtakiskoille

Täydentävät tiedot

Asennuskuvaus	Kaappi - leveys: 650 mm
Asennettu laite	Compact : kiinteä INS250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus Compact : kiinteä INV250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojauks - ohjaus: vipu - pysty asennus Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojauks - ohjaus: vipu - pysty asennus Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojauks - ohjaus: vipu - pysty asennus Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojauks - ohjaus: vipu - pysty asennus
Napojen tyyppi	3P
Asennus-suunta	Vaakasuora
Asennusalusta	Katkaisijalla
[Ui] eristysjännite	750 V AC
[Uimp] syöksyjännitekesto	8 kV
[Ie] nimelliskäyttövirta	800 A at 40 °C
[Icw] termien lyhytaikainen kesto	85 kA
[Ue] Käyttöjännite	440 V
[Ipk] nimellinen huippuvirran kesto	35 kA
I ² t aktiivituessa	25000000 A ² .s
Sallittu virta	800 A at 40 °C 725 A at 60 °C 675 A at 70 °C

Kyt Kentä - liittimet	Syöttö : joustavat kiskot (vaihe) , 32 x 8 mm Lähtö : plug in (vaihe) , 4 lähtevät
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl
Pituus	450 mm
Korkeus	130 mm
Leveys	250 mm
Syvyys	130 mm
Tuotteen paino	6 kg
Väri	Musta

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote sertifiointi	KEMA ASEFA

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium tuote
RoHS (päiväys: YYWW)	Yhteensopiva - lähtien 1005 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa
Tuotteen ympäristöprofiili	Saatavilla Tuotteen ympäristöprofiili
Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöön jälkeen	Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------