

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TC 14-20 Naulakiinnike Musta 45mm

Sähkönumero:

1310714

2052058

GTIN-koodi: 7315882052058

Tuotetiedot

Alue	Thorsman
Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	TC kiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TC
Laitteen Sovellus	Pyöreän kaapelin asennus
Cable Type	Pyöreä kaapeli 14...20 mm
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Toimitettu Laitteisto	Kynsi
Kynnen Halkaisija	2 mm
Pituus	45 mm
Upotussyvyys	28 mm

Täydentävät tiedot

Värisävy	Musta (NCS 9500)
Materiaali	Klipsi: PP (polypropeeni) Kynsi: Galvanoitu Karkaistu teräs
Ilmastollinen Korroosioluokka	C2
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Iskunkestävyys UV suojattu
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl
Tuotteen Paino	0,00256 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	1,400 cm
Package 1 Length	2,050 cm
Package 1 Weight	2,900 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	DE
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille