

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Thorsman Ruuvikiinnike TCS-C3 10-14 musta



Sähkönumero:  
1310138

2190022

GTIN-koodi: 7315882190026

### Tuotetiedot

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Thorsman                 |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Ruuvi kaapelikiinnike    |
| Laitteen Lyhytnimi           | TCS                      |
| Laitteen Sovellus            | Pyöreän kaapelin asennus |
| Toimitettu Laitteisto        | Ruuvi                    |
| Värisävy                     | Musta (NCS S 9000-N)     |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 100 kpl            |

### Täydentävät tiedot

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Asennuksen Tyyppi     | Sisätila/ulkotila                                        |
| Asennusalusta         | Katto<br>Seinä                                           |
| Ruuvin Kannan Tyyppi  | Ristiuritus                                              |
| Ruuvinvääntimen Muoto | Philips No 2                                             |
| Tuotteen Kohde        | 10...14 mm Pyöreä kaapeli                                |
| Pituus                | 38 mm                                                    |
| Upotussyvyys          | 26 mm                                                    |
| Ruuvihalkaisija       | 5 mm                                                     |
| Materiaali            | PP (polypropeeni): Klipsi<br>Galvanoitu Teräs, C3: Ruuvi |
| Tuotteen Paino        | 0,0041 kg                                                |

### Ympäristötiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä | -40...80 °C |
| Ympäristölliset Ominaisuudet         | UV suojattu |

### Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 1,250 cm |
| Package 1 Width              | 1,200 cm |
| Package 1 Length             | 2,040 cm |
| Package 1 Weight             | 4,500 g  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 2       | P12        |
| Number Of Units In Package 2 | 84000      |
| Package 2 Height             | 92,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 374,880 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |