

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ethernet ConneXium kaapeli 2xRJ45 5m Cat5

490NTC00005

GTIN-koodi: 3595862002233

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon Premium Automation -alusta
Väylätyyppi	ETHERNET
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävarusteet
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Liitäntäkaapeli
Lisävarusteen / Erillisosan Nimike	Parikierretty punossuojattu kaapeli
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	Yhteys keskittimen, kytkimen ja lähetin vastaanottimen välillä
Kaapelin Pituus	5 m

Täydentävät tiedot

Sähköinen Liitäntä	2 liitintä
Liitintyyppi	RJ45-liitin

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 11801 luokka D EIA-568 luokka 5 TIA-568 luokka 5 EN 50173 luokka D
------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	241,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,690 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)