

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TEK-SSPP123/161-3 Jatkokappalepari

Sähkönumero:

1422134

5590115

GTIN-koodi: 7315880022046

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman TTI
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitoskappale
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Kouru
Sarjan Soveltuvuus	TEK NPT
Värisävy	Valkoinen
Määrä Per Pakkaus	Setti 2 kpl

Täydentävät tiedot

Kourun Mitat	123 x 72 mm 101 x 72 mm 161 x 72 mm
Kourun Materiaali	Muovi
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
Pituus	100 mm
Korkeus	37 mm
Leveys	67 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,800 cm
Package 1 Width	16,700 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	39,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille