

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iARC valokaarivikasuojakytkin 1P+N 25A

Sähkönumero:
3254389

A9FDD225

! Käyttöikä päättyy: 19.9.2022

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3606480551505

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Valokaaren vianilmaisulaite
Tuotekohtainen Sovellus	Fire prevention by arc detection
Tuotenimi	Acti 9 iARC
Laitteen Lyhytnimi	iARC
Napojen Tyyppi	1P + N
Neutraali Asento	Vasen
Verkon Tyyppi	AC
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Im = 500 A
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	Upstream MCB 25A: Inc 10 kA Upstream RCBO 25A: Inc 10 kA

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	25 A
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz IEC 62606
[Ui] Eristysjännite	400 V AC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Laukaisuraja-Arvo	400 V 200 ms
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaaliointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	20000 Syklit 230 V AC 50 Hz 20 A
Kytkenä - Liittimet	Tunnelliitin1 kaapeli(t) 1...10 mm ² Taipuisa Tunnelliitin2 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Taipuisa Tunnelliitin1 kaapeli(t) 1...16 mm ² Jäykkä Tunnelliitin2 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Jäykkä
Virtaliitäntä	Upside

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Johtimen Kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	81 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	72 mm
Tuotteen Paino	198 g

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2
Ylijännitekategoria	III
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	−25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−40...85 °C
Standardit	EN/IEC 62606 GB/T 31143
Tuote Sertifiointi	VDE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	230,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,525 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot