

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Palopainike, SLC, MCP5A-RP02FF-E010-02, uppoasenteinen, osoitteellinen, oikosulkuerotin, palautuva elementti

Sähkönumero:

7125466

FFS06423742EN

GTIN-koodi: 6430030840248

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Esmi addressable components for SLC range
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Manual call point
Värisävy	Punainen (RAL 3001)

Täydentävät tiedot

Materiaali	PC/ABS
Ohjauksen Tyyppi	Resettable
[Ue] Käyttöjännite	30 V DC Maksimi
Virrankulutus	500 µA at 24 V DC standby 7,6 mA at 24 V DC Hälytys
Poikkipinta-Ala	0,5...2,5 mm² Kapeli
Korkeus	93 mm
Leveys	89 mm
Syvyys	27,5 mm
Paino	130 g

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP24D
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-10...55 °C
Standardit	EN 54-11
Tuote Sertifiointi	CPD LPCB
Suhteellinen Kosteus	0...96 % Ei-tiivistyvä

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi