

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman johdinside 100x2,5mm valkoinen 100kpl

Sähkönumero:

1357188

IMT46026

Keskeytetty: 5.10.2023

GTIN-koodi: 3606480524585

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Product Range	Thorsman
Product Type	Nippuside
Colour	Kirkas
Quantity Per Package	Setti 100 kpl

Täydentävät tiedot

Pienin Kiristyshalkaisija	3 mm
Suurin Kiristyshalkaisija	20,5 mm
Käyttöolosuhteet	Sisätilat
Resistance To Tearing	Vastustustaa repeämistä: 80 N
Materiaali	PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu
Pituus	100 mm
Leveys	2,5 mm
Tuotteen Paino	0,024 kg
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Palonkestävyys Neulan liekki 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Liekin Sammutuskyky	Itsestään sammuva UL 94 V2
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	0,28 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	10,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	16,0 cm
Package 2 Weight	28,0 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	30000
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,26 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Sä♦♦Dökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille