

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman johdinside 385X4,8 MM 20 KPL VÄRITÖN

Sähkönumero:

1357173

IMT46224

Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3606489710286

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Product Range	Thorsman
Product Type	Nippuside
Colour	Kirkas
Quantity Per Package	Setti 20 kpl

Täydentävät tiedot

Pienin Kiristyshalkaisija	3,5 mm
Suurin Kiristyshalkaisija	106,7 mm
Käyttöolosuhteet	Sisätilat
Resistance To Tearing	Vastustustaa repeämistä: 230 N
Materiaali	PA (polyamiidi) 6.6 UV-suojattu
Pituus	380 mm
Leveys	4,8 mm
Paksuus	1,3 mm
Tuotteen Paino	0,227 kg
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Palonkestävyys Neulan liekki 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Liekin Sammutuskyky	Itsestään sammuva UL 94 V2
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,12 cm
Package 1 Width	0,48 cm
Package 1 Length	38,5 cm
Package 1 Weight	2,3 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	20

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Height	0,5 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	49,0 cm
Package 2 Weight	54,0 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	3000
Package 3 Height	14,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,992 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille