

Tekniset tiedot



Sähkönumero:

1458354

INS44050

GTIN-koodi: 3606489819279

Alue	Unica
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pöytäyksikköjärjestelmä
Additional Information	2 m virtajohto Europlug
Jakelurasian Tyyppi	Pöytä
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Colour	Valkoinen/harmaa
Outlet Standard Deviation	Schuko

Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Asennustapa	Pinta-asennettava
Number Of Socket	1 x 16 A
Lähtöjännite	5 V 3.1 A DC
Product Material	PA6 Matta Kangas
Paksuus	10...45 mm
Koko	Asennuskehys: S
Syvyys	110 mm
Korkeus	140 mm
Leveys	60 mm

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	12,2 cm
Package 1 Length	13,3 cm
Package 1 Weight	644,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,17 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	108,53 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Vaatimusten mukainen

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

[Elinkaaren lopun tiedot](#)