

Tekniset tiedot



Sähkönumero:

ISM14301

Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Pienkouru
Product Type	Sisäpuolinen kulma
Trunking Type	Mini trunking
D_Range_Compatibility	OptiLine

Kourun Materiaali	Muovi
Väri	Valkoinen (RAL 9010)
Trunking Dimension	18 x 20 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
Quantity Per Package	Setti 10 kpl
Operating Temperature	-5...60 °C
Pituus	45 mm
Korkeus	20 mm
Leveys	45 mm

Standardit	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Ip Suojausluokka	IP40
Ik-Suojausluokka	IK07

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,400 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type Of Package 2	P06

Number Of Units In Package 2	2400
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	31,280 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille