



Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|--|
| Alue | Masterpact |
| Laitteen lyhytnimi | MN diag |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Jännitteen vapautus |
| Laitteen sovellus | Turvallisuus |
| Sarjan soveltuvuus | Masterpact MTZ1 katkaisija Masterpact MTZ2 katkaisija Masterpact MTZ3 katkaisija |
| Jännitelaukaisijan tyyppi | Alijännitelaukaisu |

Täydentävät tiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Ohjauksen tyyppi | Viestintä |
| Huomiotoiminto | Virhe Kela kytketty MN-avoin |
| [Uc] ohjauspiirin jännite | 24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC |
| Laukaisuraja-arvo | 0.35...0.7 Un - aikana avautuu aika 0.85 Un - aikana sulkeutuu aika |
| Syötön pysyvä teho | 4.5 W |
| Asennustapa | Kiinteä |
| Vasteaika | 40 ms +/- 5 % Masterpact MTZ1 90 ms +/- 5 % Masterpact MTZ2 90 ms +/- 5 % Masterpact MTZ3 |
| Tarjouksen tyyppi | Varaosa |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|---------------------------|--|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium tuote |
| RoHS (päiväys: YYWW) | Yhteensopiva - lähtien 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |

| | |
|--|--|
| REACH | Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa |
| Tuotteen ympäristöprofiili | Saatavilla |
| Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöään jälkeen | Saatavilla |