



Tuotetiedot

Alue	Masterpact
Laitteen lyhytnimi	MX diag & com
Tuote tai komponentti tyyppi	Jännitteen vapautus
Laitteen sovellus	Ohjaus
Sarjan soveltuvuus	Masterpact MTZ2 circuit-breaker Masterpact MTZ3 circuit-breaker
Jännitelaukaisijan tyyppi	Shunt trip release

Täydentävät tiedot

Ohjauksen tyyppi	Viestintä
Huomiotoiminto	Virhe Kela kytketty Valmis sulkeutumaan tai avautumaan Sähköinen painike aktivoitu
[Uc] ohjauspiirin jännite	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Laukaisuraja-arvo	0.7...1.1 Un
Tehonkulutus vetäneenä VA	4.5 VA
Syötön pysyvä teho	4.5 VA
Asennustapa	Ulosvedettävä
Vasteaika	50 ms +/- 10 %

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium tuote
RoHS (päiväys: YYWW)	Yhteensopiva - lähtien 1649 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa

Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa

Tuotteen ympäristöprofiili

Saatavilla

 [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen

Saatavilla

 [Elinkaaren lopun tiedot](#)
