

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Seinäkaappi EMC, Spacial S3DHF, 600x400x200mm, IP55 RAL7035

NSYS3HF6420P

GTIN-koodi: 3606480212819

### Tuotetiedot

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Alue                    | Spacial                                      |
| Tuotenimi               | Spacial S3HF                                 |
| Application             | Teollisuuskäyttö                             |
| Category                | Kompakti kaappi                              |
| Kotelon Nimelliskorkeus | 600 mm                                       |
| Kotelon Nimellisleveys  | 400 mm                                       |
| Kotelon Nimellissyvyys  | 200 mm                                       |
| Oven Malli              | Tavallinen                                   |
| Asennuslevyn Kuvaus     | Ilman asennuslevyä                           |
| Tiivistyslevyn Tyyppi   | Ilman tiivistyslevyä                         |
| Asennuslisäosan Tyyppi  | Seinään kiinnitettävä                        |
| Laitteen Rakenne        | 1 Runko<br>1 Lukollinen ovi<br>1 Asennuslevy |

### Täydentävät tiedot

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Body Type          | Yksiosainen runko                            |
| Ovien Lukumäärä    | Etulevy: 1 ovea                              |
| Lukon Malli        | 3 pisteen lukko, 3mm kaksoislehtiavain lukko |
| Käyttömahdollisuus | Etu                                          |
| Irroitettavat Osat | Ovi Saranoilla                               |
| Materiaali         | Kehon tunnistaminen: Aluzinc                 |
| Pintamateriaali    | Epoksi-polyesteri käyttöinen                 |
| Väri               | Harmaa (RAL 7035)                            |
| Standardit         | IEC 60529                                    |
| Tuotteen Paino     | 13,8 kg                                      |

### Ympäristötiedot

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sähkömagneettinen Yhteensopivuus | EMC-suojattu   |
| Ik Suojausluokka                 | IK10 IEC 62262 |
| Ip Suojausluokka                 | IP55           |

### Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 22,0 cm |
| Package 1 Width              | 40,8 cm |
| Package 1 Length             | 61,3 cm |
| Package 1 Weight             | 13,8 kg |

Kestävä kehitys



**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                              |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                |