

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Riviliitinkotelo 150x400x120 FL21

Sähkönumero:

3447845

NSYSBMC154012

Keskeytetty: 31.12.2019

GTIN-koodi: 3606480520303

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Tuotenimi	Spacial SBM
Laitteen Sovellus	Monikäyttö
Category	Riviliitinkotelo
Laitteen Lyhytnimi	SBMC
Kotelon Malli	Sisääntulolaatikko
Kotelon Nimelliskorkeus	150 mm
Kotelon Nimellisveveys	400 mm
Kotelon Nimellissyvyys	120 mm
Koteloasennus	Seinäkiinnitetty
Laitteen Rakenne	4 Peitteen ruuvi 1 Suoja 1 Runko 2 FL21 kaapelitiiviste
Rungon Tyyppi	Yksiosainen runko, taitettu ja hitsattu
Etusuojan Malli	Tavallinen ovi
Kannen Kiinnitys	Puolikierteinen metalliruuvi
Lukkotyyppi	Kiinnitysruuvi PZ2 Ulkopuolen suljettu alue
Irroitettavat Osat	Kansi Ruuveilla Pohjalevy Ruuvi

Täydentävät tiedot

Materiaali	Teräslevy
Pinnan Laatu	Polyesterijauhe
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Standardit	IEC 62208
Tuote Sertifiointi	BV LR UL DNV GL
Ip Suojaluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojaluokka	IK10 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-35...60 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Operating Temperature	−35...80 °C
Tuotteen Paino	3,24 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	42 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	3,24 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille