

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi S-One CAT 6 STP dataliitin 96 kpl

Sähkönumero:

7240115

VDIB17716B96

GTIN-koodi: 3606480384752

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Product Type	RJ45 verkkoliitin
Laitteen Esitys	Sulautettu yhtenäinen kokonaisuus
Värisävy	Liitin: Hopea (Sinkkialumiini) Kaapelin järjestelijä: Sininen (ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Pakkasutapa	Laatikko
Määrä Per Pakkaus	Setti 96 kpl

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	1,5 A 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC Huippu, kytkentöjen välillä 1500 V AC/DC huippu, kytkentöjen ja kuoren välillä
Kosketinresistanssi	20 mOhm
Eristysresistanssi	Lähtökohtainen eristeen resistanssi: >= 500 MOhm 100 V DC
Awg Mittari	AWG 24...AWG 23
Durability	750 Syklit
Liitäntä Vaimennus	>= 45 dB 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB 100...1000 MHz
Contact Pins	8 pinnitKullattu kupariseos IEC 60603-7
Shield Type	Metallinen: 360° itsesäätyvä + roikkuvan kaapelin liitin Integroitu oikosulkusuojaus
Vetovoima	50 N aikana 60 s
Impedanssi	<= 0,1 Ohm 1 MHz:lla <= 0,2 Ohm 10 MHz:lla <= 1,6 Ohm 80 MHz:lla
Häviö	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB 1...250000 kHz
Työkalun Tyyppi	Ilman työkaluja
Kaapelin Ulkohalkaisija	0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	STP
Tietoliikenne Kaapeloinnin Kategoria	6
Supported Applications	1000BASE-T

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Protocols	VoIP (ääni IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Tuotteen Soveltuvuus	RJ45 plug
Lähetystaajuus	0...250 MHz
Jalanjäljen Tyyppi	S-One DPM
Korkeus	28 mm
Pituus	35 mm
Leveys	18 mm
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Operational Temperature Range	-40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 päivää)
Liekin Sammutuskyky	UL94-V0
Standardit	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	1,800 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	96
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	36,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	3,202 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	288
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	30,000 cm
Package 3 Weight	10,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille