

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus A+C 3 A valkoinen

Sähkönumero:

2500395

WDE002195

GTIN-koodi: 3606489859992

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB-laturi + pistorasia
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C

Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Laitteen Asennus	Uppo
Kannan Numero	2
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Vakiomääritelmä Pistorasialle	Maadoituslevy
Outlet Standard Deviation	Schuko
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Nimellisvirta	16 A
Integroitu Liityntä	2 socket-outlet 250 V AC, maks. virtakuormitus: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maks. virtakuormitus: 3 A
Tuloteho	17 W
Maadoituskulman Asento	Straight 0° position
Paikallisisilmaisu	Charging: LED (Oranssi)
Väri	Valkoinen
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Pintakäsittely	Maalattu
Pakkasutapa	Box
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...40 °C
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 15 W
KytKentä - Liittimet	2 x Jousiliitin: phase 2 x Jousiliitin: neutral 4 x Jousiliitin: earth 4 x Jousiliitin: isolated
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS/PC
Johtimen Kuorintapituus	11 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	128 mm
Leveys	87 mm
Upotussyvyys	22,4 mm
Standardit	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	FIMKO SEMKO
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	175,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,741 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot