

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact Combi 3-osainen kehys adapterilla antrasiitti

Sähkönumero:

2112173

WDE003803

GTIN-koodi: 3606480208744

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Ulkonäön Nimi	Combi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Suojakehys
Kehyksen Koko	3-kehys
Väri	Antrasiitti
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo Pinta
Materiaali	ABS (akryylinitriliibutadieenistyreeni)
Standardit	IEC 60884-1 EN 60669-1
Tuote Sertifiointi	CE FIMKO
Ip Suojausluokka	IP20
Korkeus	229 mm
Leveys	87 mm
Syvyys	11,6 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,900 cm
Package 1 Width	10,100 cm
Package 1 Length	23,200 cm
Package 1 Weight	68,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille