

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact USB-A+C latauspistorasia Power Delivery lataustekniikalla antrasiitti

Sähkönumero:

7011020

WDE003983

GTIN-koodi: 3606482164741

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite
Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Lähtövirta	3 A
Väri	Antrasiitti

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Määrä Per Pakkaus	1
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	1 A
Energiatehokkusaste	90
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A 1 USB type C 5 V DC 1 USB type C 15 V DC, maks. virtakuormitus: 3 A
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 52,5 W
Liittimien Määrä	2 Ruuviliitin
Ruuvin Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1
Puristusliitosten Määrä	0.75...2.5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 0.75...2.5 mm² Taipuisa Kaapeli(t) 0.5...2.5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapituus	8 mm
Materiaali	PC/ABS
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus
Kiinnitystapa	Ruuveilla

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	41 mm
Upotussyvyys	30 mm
Tuotteen Paino	0,125 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,41 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot