

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact 2-osainen pintakojerasia 21 mm metalli

Sähkönumero:  
2418122

WDE004712

Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3606480209604

Tuotanto lopetettu

## Tuotetiedot

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Alue                         | Exxact       |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Asennusrasia |

## Täydentävät tiedot

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Laitteen Asennus  | Pinta                                   |
| Kehyksen Koko     | 2-kehys                                 |
| Colour            | Metalli                                 |
| Materiaali        | ABS (akryylinitriiliibutadienistyreeni) |
| Määrä Per Pakkaus | 5 kpl sarja                             |
| Korkeus           | 156 mm                                  |
| Leveys            | 85 mm                                   |
| Ulkonema          | 21 mm                                   |

## Ympäristötiedot

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Standardit         | IEC 60884-1<br>EN 60670-1     |
| Tuote Sertifiointi | CE<br>SEMKO<br>NEMKO<br>FIMKO |
| Ip Suojausluokka   | IP21                          |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,5 cm  |
| Package 1 Width              | 15,5 cm |
| Package 1 Length             | 2,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 54,21 g |
| Unit Type Of Package 2       | CAR     |
| Number Of Units In Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 11,7 cm |
| Package 2 Width              | 11,4 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Length | 19,7 cm  |
| Package 2 Weight | 365,05 g |

# Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |