

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova 1-pistorasia maadoitettu musta

Sähkönumero:  
2500322

WDE011303

GTIN-koodi: 3606480698262

### Tuotetiedot

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Alue                         | Renova                           |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pistorasia                       |
| Laitteen Esitys              | Koje asennuskehyksellä           |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja                      |
| Tuotteen Soveltuvuus         | Viimeistellään Renova kehyksellä |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kannan Numero                  | 1                                                                                           |
| Laitteen Asennus               | Uppo                                                                                        |
| Pistorasian Napojen Määrittely | 2P + maa                                                                                    |
| Outlet Standard Deviation      | Schuko                                                                                      |
| Pistorasia Standardi           | CEE 7/3                                                                                     |
| Nimellisvirta                  | 16 A                                                                                        |
| [Ue] Käyttöjännite             | 250 V AC                                                                                    |
| Väri                           | Musta (NCS S 9000-N)                                                                        |
| Kytkenä - Liittimet            | Jousiliitin                                                                                 |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | PC/ABS                                                                                      |
| Kiinnitystapa                  | Ruuveilla ja hakapareilla                                                                   |
| Halkaisija                     | 71 mm                                                                                       |
| Upotussyvyys                   | 28 mm                                                                                       |
| Ulkonema                       | 15 mm                                                                                       |

### Ympäristötiedot

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standardit         | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>SS 4280834<br>SFS 5610:2004 |
| Tuote Sertifiointi | SEMKO<br>FIMKO                                               |
| Ip Suojausluokka   | IP20                                                         |

### Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,100 cm  |
| Package 1 Length             | 7,100 cm  |
| Package 1 Weight             | 67,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 22,800 cm |
| Package 2 Length             | 8,800 cm  |
| Package 2 Weight             | 376,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | CAR       |
| Number Of Units In Package 3 | 80        |
| Package 3 Height             | 33,000 cm |
| Package 3 Width              | 39,400 cm |
| Package 3 Length             | 30,000 cm |
| Package 3 Weight             | 6,482 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus   RoHS/REACH

## Hyvinvointi



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |