

Fiche technique du produit

Spécifications



Sortie de câble Odace, blanc, 6 à 12 mm², fixation par vis

S52A662

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	11,7 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes EN 60669-1
UTE C 61-392

Certifications du produit LCIE: NF 603415A
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP2xC

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4 cm

Largeur de l'emballage 1 8,4 cm

Longueur de l'emballage 1 12,2 cm

Poids de l'emballage 1 37 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 4

Hauteur de l'emballage 2 13,6 cm

Largeur de l'emballage 2 10,3 cm

Longueur de l'emballage 2 19 cm

Poids de l'emballage 2 213 g

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 72

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Poids de l'emballage 3 4,557 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS Oui

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie

18 months

Remplacement(s) recommandé(s)