

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Plastron modulaire - 5 modules - L850mm



03218

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type De Plastron	Modulaire
Produit Installé	ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Description Des Pôles	4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 24 x1P: rail modulaire support: iC120 12 x2P: rail modulaire support: iC120 8 x3P: rail modulaire support: iC120 6 x4P: rail modulaire support: iC120 12 x2P: rail modulaire support: NG125 8 x3P: rail modulaire support: NG125 6 x4P: rail modulaire support: NG125 7 x3P: rail modulaire support: NG160 5 x4P: rail modulaire support: NG160 5 x2P: rail modulaire support: iC120 3 x3P: rail modulaire support: iC120 3 x4P: rail modulaire support: iC120 6 x2P: rail modulaire support: NG125 4 x3P: rail modulaire support: NG125 3 x4P: rail modulaire support: NG125 3 x3P: rail modulaire support: NG160 2 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation
-----------------------	--

Position De Montage	Verticale
---------------------	-----------

Complémentaires

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Pas De 9 Mm	72
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	36
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	5
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	850 mm
Poids Du Produit	1,52 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 1P 24 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 2P 12 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 8 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 6 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe 3P 7 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 sans fixe 4P 5 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 2P 5 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 3 direct 5 850 mm Prisma G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 3 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 2P 6 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 3P 4 direct 5 850 mm Prisma G armoire Multi 9 NG125 avec fixe 4P 3 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe 3P 3 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NG160 avec fixe 4P 2 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 5

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP30
---------------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	25 cm

Longueur De L'Emballage 1	75 cm
Poids De L'Emballage 1	1,55 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	10 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,8 cm
Longueur De L'Emballage 2	76 cm
Poids De L'Emballage 2	9,636 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	66
Hauteur De L'Emballage 3	43 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	114 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)