

Fiche technique du produit

Spécifications



interrupteur différentiel ID'clixXE 25A 30mA AC Embro

16157

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

! Fin de service le: 31 déc. 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom Du Produit	DuoLine ID'clix XE
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur différentiel
Nom De L'Appareil	ID'clix XE
Description Des Pôles	2P
Classe De Protection Différentielle	Type AC

Complémentaires

Position Du Pôle Neutre	Gauche
Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Groupe d'arrivées
[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie Différentiel	Électromécanique
Sensibilité Du Différentiel	30 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Courant Nominal De Court-Circuit Conditionnel	3 kA 25 A
Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	En amont : Distri'clix XE
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	92 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Endurance Mécanique	10000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (en amont) 35 mm ²
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm

Environnement

Normes	CEI 61008
Labels Qualité	NF
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61008
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	4 cm
Longueur De L'Emballage 1	1 cm
Poids De L'Emballage 1	0,19 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Directive RoHS Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.