

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine XP - disjoncteur D'clik 1P+N 6A - courbe C - peignable

20723

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018
- ⚠ Fin de service le: 31 déc. 2020

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Nom Du Produit	DuoLine D'clik XP
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	D'clik XP
Application	Distribution
Description Des Pôles	1P + N
Nombre De Pôles Protégés	1
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	6 A
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	Icn 3000 A
Labels Qualité	NF

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Limite De Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service En Court-Circuit	3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	70 mm
Poids Du Produit	0,19 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (bas) - 1...16 mm² - souple Borne du type à cage (bas) - 1...16 mm² - rigide Bar'clac (haut)
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN 60898
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	116 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.