

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 - interrupteur différentiel - ID - 4P - 25A - classe AC - 30mA

23192

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2013

! Fin de service le: 31 déc. 2013

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur différentiel
Nom De L'Appareil	ID RCCB
Description Des Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	30 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type AC
Pouvoir Assigné De Coupure Et Fermeture	Im = 630 A
Courant Nominal De Court-Circuit Conditionnel	Inc 10 kA 25 A

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie Différentiel	Électromécanique
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
"Pas" De Raccordement	18 mm entre phases
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	75 mm
Poids Du Produit	0,45 kg
Endurance Mécanique	20000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Borne du type à cage1...25 mm² souple Borne du type à cage1...35 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	15 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-3 CEI 61008 CEI 60947-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61008
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	0,35 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------