

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PratiKa - socle de prise industrielle - CEE 125A 3P 230V 6U - inclinée - IP67

81290

⚠ Arrêt de commercialisation

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

## Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	prise PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	2P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

## Complémentaires

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Incliné
Courant Nominal (In)	125 A
Tension Assignée De Service (Us)	200...250 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	6 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section De Câble	16...70 mm <sup>2</sup>
Poids Du Produit	1,022 kg
Dimension De Base	110 x 114 mm
Hauteur	114 mm
Largeur	129 mm
Profondeur	166 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Bleu

## Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Normes</b>	EN 60309-1 EN 60309-2
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP67 se conformer à CEI 60529
<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK08 conforming to EN 62262
<b>Tenue Au Feu</b>	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
<b>Humidité Relative</b>	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
<b>Température De Fonctionnement</b>	35 °C ( 86400 s )

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	11,4 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	11,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	16,6 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	1,169 kg
<b>Type D'Emballage 2</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	40,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	12,131 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises