

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altira - 1 prise ROTOCLIP - 2P+T - détrompage méca. rouge - FR - antimicrobien

ALB45216

⚠ Arrêt de commercialisation

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Altira
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Compatibilité De Gamme	OptiLine 45 support de fixation OptiLine 70 avec adaptateur Altira support de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	1 x 2P+T, Français
Description Standard De La Prise	Avec contact de terre
Information Supplémentaire Pour Prise	Rotoclip Avec éclipse de sécurité Rouge, détrompage
Nuance De La Couleur	Plaque de finition: rouge (RAL 3000)

## Complémentaires

Destination Du Produit	Fixation des plaques
Compatibilité De Gamme	OptiLine 45 OptiLine 70 avec adaptateur Altira
Position De La Prise De Terre	Pivotant Position droite 90° Position inclinée 45°
Courant Assigné D'Emploi	16 A à 250 V CA 50/60 Hz
Nombre De Modules	2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Raccordement	Bornes sans vis
Capacité De Serrage Des Bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme
Traitement De Surface	Antibactérien
Finition De La Surface	Satin
Normes	CEI 60884-1 EN 60529 EN 62262 NF C 61-314
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

Profondeur	39 mm
------------	-------

---

Poids Du Produit	0,03 kg
------------------	---------

---

## Environnement

---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...50 °C
--	-----------

---

Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
----------------------------------	-------------

---

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
----------------------	------

---

Degré De Protection (Ip)	IP44
--------------------------	------

---

Caractéristique D'Environnement	Huile Pétrole Décolorant Eau oxygénée (H2O2) Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Savon liquide Résistant aux UV Alcool
---------------------------------	---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	4,52 cm
--------------------------	---------

---

Largeur De L'Emballage 1	4,51 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------	--------

---

Poids De L'Emballage 1	34 g
------------------------	------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises