

Fiche technique du produit

Spécifications



Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - profondeur 40mm

ALB71301

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)

Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 20 mm 2 entrée défonçable diamètre : 25 mm 4 entrée défonçable diamètre : 20...25 mm
Distance entre supports	60 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Montage de l'appareil	Encastré
-----------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	34,0 g
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	2500
Poids de l'emballage 2	103,7 kg
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Type d'emballage 3	BB1

Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	1,844 kg
Hauteur de l'emballage 3	18,5 cm
Largeur de l'emballage 3	38 cm
Longueur de l'emballage 3	20,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------