

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xØ20 + 2x25 + 4xØ20/25mm

ALB71302

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 25 mm 4 entrée défonçable pour 20...25 mm 2 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Bleu
Distance entre supports	60 mm
Profondeur interne	48 mm
Longueur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	50 mm
Section de câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre du tube	20 mm
Plombage	Sans

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42,0 g
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	520,0 g
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1800
Poids de l'emballage 3	102,0 kg
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------