

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix - boîte - 1 poste - Ø67mm - P50mm

ALB71322

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2019

! Fin de service le: 19 juin 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 50

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015)
Entrée de câble	6 entrée défonçable
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50 mm
Raccordement	Encliquetable
Diamètre	67 mm
Distance entre supports	60 mm
Diamètre du tube	0,8 mm
Profondeur interne	48 mm
Longueur	71 mm
Section de câble maximale	2,5 mm ²
Plombage	Sans

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement -5...60 °C

Degré de protection (IP) IP20

Normes CEI 60670-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg) 25,000 g

Hauteur de l'emballage 1 48,000 mm

Largeur de l'emballage 1 70,000 mm

Longueur de l'emballage 1 70,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence ALB71322 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste
IMT35915