

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 35X200 HDG VRAC

CSU4592120

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014
- ⚠ Fin de service le: 9 déc. 2016

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	516 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (zingué au feu)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C3/C4
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,4 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	28968 mm²
Normes	CEI 61537 EN/ISO 1461 DIN 4102-12 CEI 60068-2-75 EN 50102 EN/ISO 9227
Longueur	3 m
Hauteur	40 mm
Largeur	200 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	35 mm
Compatibilité Avec La Largeur	200 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Zingué au feu

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	20 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	3,741 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------