

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 70X150 HDG VRAC

CSU4592215

- !

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014
- !

Fin de service le: 9 déc. 2016

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	360 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (zingué au feu)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C3/C4
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,4 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	28968 mm²
Normes	CEI 61537 CEI 60068-2-75 EN/ISO 9227 EN 50102 EN/ISO 1461 DIN 4102-12
Longueur	3 m
Hauteur	75 mm
Largeur	150 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	70 mm
Compatibilité Avec La Largeur	150 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Zingué au feu

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	15 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	4,11 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------