

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris

ENN05005

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva BOX
Type De Produit	Boîtier de distribution
Quantité Par Emballage	5 pièces

Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée De Câble	Passe-câbles
Mode De Fixation	Vissé: couvercle
Dimensions Intérieures	105 x 105 x 55 mm
Nombre D'Entrées De Câble	7 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe D'Isolation Électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	61 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	125 mm
Poids Du Produit	0,18 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Classe Ik	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe Ik	IK07 conforming to EN 50102
Température Du Fil Incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,5 cm
Poids De L'Emballage 1	164,0 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	SFP
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	11,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	30,5 cm
Poids De L'Emballage 2	820,0 g
Type D'Emballage 3	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 3	720
Hauteur De L'Emballage 3	165,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	128,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises