

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - inter. double cde volet roulant directe - blanc - encastré - IP44 IK08

ENN39141

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 8 janv. 2021

⚠ Fin de service le: 28 janv. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Volet-roulant
Présentation Du Produit	Produit complet
Équipement Inclus	Fourni sans griffes
Nuance De La Couleur De La Plaque	Blanc (RAL 9003)
Nuance De Couleur De La Plaque	Blanc (RAL 9003)
Quantité Du Lot	1 pièce

Complémentaires

Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée
Commande	Enjoliveur
Type De Commande	Automatique Directe
Courant Assigné D'Emploi	10 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène Plastique

Environnement

Labels Qualité	VDE NF
Degré De Protection (Ip)	IP44
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Hauteur De L'Emballage 1	40 cm
Largeur De L'Emballage 1	18 cm
Longueur De L'Emballage 1	6 cm
Poids De L'Emballage 1	110 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)
