

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva FIX - Instalclip pour conduits Ø25 mm - Gris

ENN45025

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Support de conduit
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur
Diamètre du tube	25 mm
Matière	PA (polyamide) 6/6
Mode de fixation	Par cheville Murafix Par vis
Poids du produit	0,002 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
-------------------------------	------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,0 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	19 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	244,0 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	12,5 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------