

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys GS - Poig ext front 30-60a 3r, 12 test rouge

GS2AHT120

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	GS2AHT
Type De Produit Ou Équipement	Poignée rotative
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys GS GS1D sectionneur inter-fusible
Type De Levier De Manœuvre	Avant externe
Couleur De Poignée	Rouge
Couleur Du Plastron De La Commande	Jaune

Complémentaires

Positions De La Poignée	Test-O-I
Cadenassage De La Commande Rotative	Avec
Courant Nominal Interrupteur	30 A
Normes	CSA UL
Poids Du Produit	0,2 kg

Environnement

Degré De Protection Nema	NEMA 3R/12
--------------------------	------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,0 cm
Poids De L'Emballage 1	200,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine