

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø25mm/3m - au mètre linéaire

IMT40625

! La production de ce produit a été arrêtée le: 04 mai 2021

! Fin de service le: 28 avril 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	359 mm ²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 21,4 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	51 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49,0 g

Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	13,5 cm
Longueur de l'emballage 1	301 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence IMT40625 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø25mm/3m - au mètre linéaire
IMT50625