

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø20 mm - Gris - IP40



IMT43320

! La production de ce produit a été arrêtée le: 17 mai 2022

! Fin de service le: 28 avril 2022

! Arrêt de fabrication  
consulter si stock

Statut commercial : Arrêt de fabrication consulter si stock

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                             |
| Type de produit ou équipement | Coude                              |
| Fonctions disponibles         | Fonction GT                        |
| Emplacement de montage        | Intérieur<br>À l'extérieur         |
| Section nominale              | 224 mm <sup>2</sup>                |
| Diamètre                      | Externe: 20 mm<br>Interne: 16,9 mm |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7035)                    |

### Complémentaires

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Quantité du lot                                | 50 pièces                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                   |
| Matière  | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Normes   | CEI 61386                    |

### Environnement

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection (IP)        | IP40                      |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK07                      |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |
| Certifications du produit       | NF                        |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 29,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 19 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 19 cm  |

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Longueur de l'emballage 1 | 30 cm |
|---------------------------|-------|

---

## Durabilité de l'offre

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |

---

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---

## Remplacement(s) recommandé(s)

la référence IMT43320 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø20 mm - Gris - IP40  
IMT53320