

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø25 mm - Gris - IP40



IMT43325

! La production de ce produit a été arrêtée le: 17 mai 2022

! Fin de service le: 28 avril 2022

! Arrêt de fabrication
consulter si stock

Statut commercial : Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	359 mm ²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 21,4 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Quantité du lot	20 pièces
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Certifications du produit	NF

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	58,0 g
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	30 cm

Longueur de l'emballage 1	19,5 cm
---------------------------	---------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence IMT43325 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø25 mm - Gris - IP40
IMT53325