

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø50mm - au mètre linéaire

IMT49008

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva Flex GT HF
Type De Produit Ou Équipement	Conduit flexible
Fonctions Disponibles	Fonction GT
Emplacement De Montage	Intérieur
Section Nominale	1134 mm²
Diamètre	Interne: 38 mm Externe: 50 mm
Nuance De La Couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	25 m

Complémentaires

Résistance À La Compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité Du Lot	25 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61034 CEI 60754-1 EN 50267-2-2 EN 50267-2-1 CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50268

Environnement

Degré De Protection Ip	IP67 avec manchon
Certifications Du Produit	NF
Caractéristique D'Environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	30 cm
Largeur De L'Emballage 1	65 cm
Longueur De L'Emballage 1	65 cm
Poids De L'Emballage 1	280 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	65 cm
Largeur De L'Emballage 2	65 cm
Longueur De L'Emballage 2	30 cm
Poids De L'Emballage 2	7 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	200
Hauteur De L'Emballage 3	186 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	64 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises