

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 70 - colonne fixe 2 faces 3,17- 3,57m

ISM20505

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 15 août 2024

Statut commercial: Arrêt de com.

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	OptiLine
Nom Du Produit	OptiLine 70
Système D'Installation De Câblage	Pôle
Type De Produit	Pôle
Type De Pôle	À deux faces
Finition De Surface	Anodisé
Mode De Fixation Du Pôle	Installé par compression

Complémentaires

Information Complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension De L'Ouverture Frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3170...3570 mm
Profondeur	118 mm
Largeur	120 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	28,000 cm

Longueur De L'Emballage 1	325,000 cm
Poids De L'Emballage 1	16,000 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	93,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	340,000 cm
Poids De L'Emballage 2	330,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises