

Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSA - croix pour changer de direction 250A



KSA250DXC40

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Nom Du Produit	KS
Nom De L'Appareil	KSA
Type D'Offre	Advanced
Type De Produit Ou Équipement	Transversal
Description Du Jeu De Barre	Standard
Compatibilité Produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 100...250 A
Application	Changement de direction
Matière Des Barres	Aluminium
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	250 A à 35 °C
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tension Assignée De Service (Us)	230...690 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Angle De Fonctionnement	90 °
Type De Changement De Direction	De chant à perpendiculaire - neutre à haut
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Type De Dimension	Sur mesure

Complémentaires

Longueur	165 mm pour côté A 165 mm pour côté B 165 mm pour côté C 165 mm pour côté D
Largeur	54 mm
Hauteur	146 mm
Poids Du Produit	4,5 kg
Emplacement De Montage	Sur la goulotte
Position De Montage	Toutes positions
Raccordement Électrique	Contact coulissant lubrifié
Mode D'Installation	Par vis
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
--------------------	------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	33,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	41,9 cm
Poids De L'Emballage 1	4,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises