

# Fiche technique du produit

Spécifications



## MasterPact MTZ2/3 - borniers raccordement aux - pour PTE et 4 OF - débrochable

LV839475

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamme De Produit              | Masterpact MTZ2<br>Masterpact MTZ3                               |
| Type De Produit Ou Équipement | Bornier précâblé                                                 |
| Application                   | Câblage                                                          |
| Compatibilité De Gamme        | Masterpact MTZ MasterPacT MTZ2<br>Masterpact MTZ MasterPacT MTZ3 |

### Complémentaires

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Mode De Montage Du Disjoncteur | Extraire |
|--------------------------------|----------|

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 0,1 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 0,1 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 0,1 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 10,0 g |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |
| ✓ | Sans Pvc                            |     |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                                           |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Informations de fin de vie                                                                                                                                                                 |