

Fiche technique du produit

Spécifications



DOUBLE VA-ET-VIENT

MGU50.213.18ZG

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Unica
Application	Contrôle
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à bascule
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support zamak + griffes courtes
Utilisation De L'Interrupteur	Commutateur
Information Supplémentaire Pour Interrupteur	Avec raccord d'alimentation interne
Nuance De Couleur De La Plaque	Blanc
Nuance De La Couleur	Blanc

Complémentaires

Fonction Interrupteur	Double va-et-vient
Courant Assigné D'Emploi	10 AX à 250 V CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Distance D'Ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Griffes courtes
Raccordement	Bornes sans vis
Section De Câble	2,5 mm ² souple câble 2,5 mm ² rigide câble
Capacité Coupe-Charge Minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Résistance D'Isolément	>= 5 MOhm à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Matière	Zamak: support de fixation Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme MAKROLON 2805 AMARILLO 250303: support de griffe Zinc galvanisé: griffe
Profondeur D'Encastrement	21,7 mm
Profondeur	33,8 mm

Largeur	70,9 mm
Hauteur	70,9 mm
Poids Du Produit	0,077 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	25...35 °C
Température Ambiante De Stockage	0...50 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	UNE 60669-1 UNE 20315 EMC directive LV directive EN 60669-1 ISO 2768-m

Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone Alcool Décolorant Résistant aux UV Pétrole Huile
---------------------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,3 cm
Poids De L'Emballage 1	66 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises